


螺母安装 · 内螺纹型

产品特点: 侧板螺母安装, 零件侧内螺纹紧固, 承载较高。

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 B - 4 L - 5 F - 6 MD - 7 H - 8 材料代码
HCGXH - 6 - B35 - L20 - F6 - MD3 - D
HCGXND - 12 - B60 - L30 - F15 - MD8 - H15 - B

标准型




1 代号	轴径		3 B 指定单位 1mm	4 L 指定单位 1mm	5 F 指定单位 1mm	6 MD (粗牙)	7 ▲ H 指定单位 1mm	主要尺寸			
	2 D	公差 g6						P	G g6	W	M (粗牙)
HCGXNX HCGXND	6	-0.004 -0.012	2~60	5~100	5~10	3	6~12	10	6	8	M6
	8	-0.005 -0.014				4	8~16	12	8	10	M8
	10	-0.014 -0.017				4 5 6	10~20	15	10	13	M10
	12	-0.006 -0.017				5 6 8	12~24	17	12	14	M12
	15					6 8 10		20	12	17	M12

MD	B+L
MD3	B+L ≥ 11.5
MD4	B+L ≥ 14.0
MD5	B+L ≥ 16.2
MD6	B+L ≥ 18.5
MD8	B+L ≥ 23.5
MD10	B+L ≥ 28.5

▲ (1) 仅螺纹长度选择型可指定 H
(2) B、L 尺寸请参阅右表后指定

台阶型




1 代号	轴径		3 B 指定单位 1mm	4 L 指定单位 1mm	5 F 指定单位 1mm	6 MD (粗牙)	主要尺寸				
	2 D	公差 g6					P	G g6	D1	W	M (粗牙)
HCGXS	6	-0.004 -0.012	7~60	5~100	5~10	3	10	6	8	8	M6
	8	-0.005 -0.014				4	12	8	10	10	M8
	10	-0.014 -0.017				4 5 6	15	10	13	13	M10
	12	-0.006 -0.017				5 6 8	17	12	15	14	M12
	15					6 8 10	20	12	18	17	M12

MD	B+L
MD3	B+L ≥ 11.5
MD4	B+L ≥ 14.0
MD5	B+L ≥ 16.2
MD6	B+L ≥ 18.5
MD8	B+L ≥ 23.5
MD10	B+L ≥ 28.5

▲ (1) W < D1 时两平面将扩展到直径 D1 的部分
(2) B、L 尺寸请参阅右表后指定
(3) B+L ≤ 100

螺母安装 · 内螺纹型

■六角型



1 代号	轴径		3 B 指定单位 1mm	4 L 指定单位 1mm	5 F 指定单位 1mm	6 MD (粗牙)	主要尺寸			
	2 D	公差 g6					G g6	E(参考尺寸)	W	M(粗牙)
HCGXH	6	-0.004 -0.012	2~60	5~100	5~10	3	6	9.2	8	M6
	8	-0.005 -0.014				4	8	11.5	10	M8
	10	-0.006 -0.017		10~100	5~15	4 5 6	10	15	13	M10
	12	-0.006 -0.017				5 6 8	12	16.2	14	M12
	15	-0.017				6 8 10		19.6	17	

▲ B、L 尺寸请参阅右表后指定

MD	B+L
MD3	B+L ≥ 11.5
MD4	B+L ≥ 14.0
MD5	B+L ≥ 16.2
MD6	B+L ≥ 18.5
MD8	B+L ≥ 23.5
MD10	B+L ≥ 28.5

■材料说明

1 材料代码	材质	表面处理
A	45#	四氧化三铁保护膜
B	45#	无电解镀镍
D	304	无